



# PIASTRA DI SCORRIMENTO, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

2960.86.



2960.86.



## 2960.86. Piastra di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido

N. d'ordine	Forma	b	a	e <sub>1</sub>	Numero di fori
2960.86.038.150	A	38	150	19	2
2960.86.075.150	A	75	150	37,5	2
2960.86.100.150	B	100	150	50	4

### Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

### Nota:

La fornitura non comprende le viti.

### Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica  
DIN EN ISO 4762 M10.