


PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE MAYOR QUE LA CAÑA, AGUJERO OBLONGO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS LIGEROS

2744.




2744. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, agujero oblongo, con expulsor, para trabajos ligeros

d_2 / Número de pedido	d_5	W_{min}	G_{max}	l_1 / Número de pedido	l (Letra de pedido)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

Ejemplo de código:

2744.7F2.3820.1150.B



Angulo:

90°

Forma: agujero oblongo, Anchura W

W = 11,5 mm

Forma: agujero oblongo, Longitud P

P = 38,2 mm

Longitud de corte del punzón: l_1 Número de pedido

19 mm

Longitud: l

90 mm

Diámetro: d_2

32 mm

Tipo:

corte mayor, ligero

Ejecución:

agujero oblongo

Punzón de corte:

con expulsor

Letra de pedido

= (B)

= 1150

= 3820

= 19

= 90

Número de pedido

= (7)

Número de pedido

= (4)

Número de pedido

= (4)

Número de pedido

= 27

Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Caña y forma de corte en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.