





# LISTELLO DI SCORRIMENTO PER CHIUSURA DI MOVIMENTI CON PIASTRA DI SCORRIMENTO , ACCIAIO / BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO, SECONDO VW



2961.74.55.



## Materiale:

Listello di copertura: acciaio

Piastra di scorrimento: bronzo con lubrificante solido, esente da usura

## Esecuzione:

Il listello di copertura con piastra di scorrimento è costituito da:

- listello di copertura
- \*piastra di scorrimento 2960.81.
- vite cil. secondo DIN EN SO 4762 M8x16 (2x, 4x)

## Nota:



Fornitura senza viti.

Il listello di copertura non può essere ordinato separatamente.

\*In caso di usura, la piastra di scorrimento 2960.81. può essere ordinata separatamente.

## Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M20.



# LISTELLO DI SCORRIMENTO PER CHIUSURA DI MOVIMENTI CON PIASTRA DI SCORRIMENTO , ACCIAIO / BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO, SECONDO VW

**2961.74.55. Listello di scorrimento per chiusura di movimenti con piastra di scorrimento , Acciaio / Bronzo con inserti di lubrificante solido, secondo VW**

N. d'ordine	Forma	b	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Numero di viti
2961.74.55.085.28.160	A	85	60	160	45	115	-	-	-	2
2961.74.55.085.28.200	A	85	60	200	45	155	-	-	-	2
2961.74.55.085.28.250	B	85	60	250	45	125	225	-	-	3
2961.74.55.085.28.300	B	85	60	300	45	150	255	-	-	3
2961.74.55.085.28.350	B	85	60	350	45	175	305	-	-	3
2961.74.55.085.28.400	C	85	60	400	45	125	200	275	355	5
2961.74.55.085.28.450	C	85	60	450	50	130	225	320	400	5
2961.74.55.085.28.500	C	85	60	500	50	130	250	370	450	5
2961.74.55.125.28.160	A	125	75	160	45	115	-	-	-	2
2961.74.55.125.28.200	A	125	75	200	45	155	-	-	-	2
2961.74.55.125.28.250	B	125	75	250	45	125	225	-	-	3
2961.74.55.125.28.300	B	125	75	300	45	150	255	-	-	3
2961.74.55.125.28.350	B	125	75	350	45	175	305	-	-	3
2961.74.55.125.28.400	C	125	75	400	45	125	200	275	355	5
2961.74.55.125.28.450	C	125	75	450	50	130	225	320	400	5
2961.74.55.125.28.500	C	125	75	500	50	130	250	350	450	5