


# PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, CON DIAMETRO TAGLIANTE MAGGIORATO RISPETTO ALLO STELO, RETTANGOLO CON ANGOLI RAGGIATI, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO LEGGERO



2754.



**2754. Punzone da tranciatura a cambio rapido, con diametro tagliente maggiorato rispetto allo stelo, rettangolo con angoli raggiati, con spina di espulsione, per carico leggero**

d <sub>2</sub> / Cifra indicativa	d <sub>5</sub>	W <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	l <sub>1</sub> / Cifra indicativa	l (Lettera indicativa)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

## Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

## Esecuzione:


Gambo e forma di taglio superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.

\* Per altri valori di raggio, vedi forme speciali normalizzate.

## Esempio di ordinazione:

**2754.7F2.3820.1150.B**



**Angolo:**

90°

**Forma: rettangolo con angoli raggiati, Larghezza W**

W = 11,5 mm

**Forma: rettangolo con angoli raggiati, Lunghezza P**

P = 38,2 mm

**Penetrazione nella matrice: l<sub>1</sub>**

19 mm

**Lunghezza: l**

90 mm

**Diametro: d<sub>2</sub>**

32 mm

**Tipo:**

diametro tagliente maggiorato rispetto allo stelo, leggero

**Esecuzione:**

rettangolo con angoli raggiati

**Punzone da tranciatura:**

con spina di espulsione

**Lettera indicativa**

= (B)

**Lettera indicativa**

= 1150

**Lettera indicativa**

= 3820

**Cifra indicativa**

= (2)

**Lettera indicativa**

= (F)

**Cifra indicativa**

= (7)

**Cifra indicativa**

= (4)

**Cifra indicativa**

= (5)

= 27