


POINÇON À BILLE, À TRANCHANT PLUS GRAND QUE LE CORPS, RECTANGLE AVEC RAYON, AVEC ÉJECTEUR, FORTE CHARGE



2755.



2755. Poinçon à bille, à tranchant plus grand que le corps, rectangle avec rayon, avec éjecteur, forte charge

d ₂ / Chiffre de référence	d ₅	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	12	5	32	19 (2) 30 (4)		●	●	●
16 / (4)	12	6,5	38	19 (2) 30 (4)		●	●	●
20 / (5)	12	8	40	19 (2) 30 (4)		●	●	●
25 / (6)	12	10	44	19 (2) 30 (4)		●	●	●
32 / (7)	12	11,5	50	19 (2) 30 (4)		●	●	●
40 / (9)	12	14	56	19 (2) 30 (4)		●	●	●

Matière :


HSS
Dureté 62 ± 2 HRC

Exécution :

Corps et embout profilé superfinis.
Fabrication spéciale sur demande.
* Pour un autre rayon, voire Formees spéciales normalisées.

Exemple de commande :

2755.3F2.1215.1150.B



Angle: 90°
Forme: Rectangle avec rayon, Largeur W = 11,5 mm
Forme: Rectangle avec rayon, Longueur P = 12,15 mm
Longueur épaulement: l₁ = 19 mm
Longueur: l = 90 mm
Diamètre: d₂ = 13 mm
Type: tranchant plus grand, forte charge
Exécution: Rectangle avec rayon
Poinçon de découpe: avec éjecteur

Lettre de référence = (B)
Chiffre de référence = 1150
Chiffre de référence = 1215
Chiffre de référence = (2)
Lettre de référence = (F)
Chiffre de référence = (3)
Chiffre de référence = (5)
Chiffre de référence = (5)
Chiffre de référence = (5)