


Applicazione

L'inserto Ensat®-SB con fori maschiati è un elemento autofilettante che consente di realizzare fissaggi avvitati

estremamente resistenti al carico, all'usura e alle vibrazioni per materiali con maggiore resistenza di taglio.



Misure in mm

Codice articolo	Filettatura interna	Filettatura esterna Filetto speciale		Lunghezza	Diametro foro (valori indicativi)		Profondità minima di perforazione per fori ciechi
	A	E	P		B	L	
307 000 030 ...	M 3	5	0,6	4	4,6	– 4,7	6
308 000 030 ...	M 3	5	0,6	6	4,6	– 4,7	8
307 000 035 ...	M 3,5	6	0,8	5	5,5	– 5,6	7
308 000 035 ...	M 3,5	6	0,8	8	5,5	– 5,6	10
307 000 040 ...	M 4	6,5	0,8	6	6,0	– 6,1	8
308 000 040 ...	M 4	6,5	0,8	8	6,0	– 6,1	10
307 000 050 ...	M 5	8	1	7	7,4	– 7,6	9
308 000 050 ...	M 5	8	1	10	7,4	– 7,6	13
307 000 060 ...	M 6	10	1,25	8	9,3	– 9,5	10
308 000 060 ...	M 6	10	1,25	12	9,3	– 9,5	15
307 000 080 ...	M 8	12	1,5	9	11,1	– 11,3	11
308 000 080 ...	M 8	12	1,5	14	11,1	– 11,3	17
307 000 100 ...	M 10	14	1,5	10	13,1	– 13,3	13
308 000 100 ...	M 10	14	1,5	18	13,1	– 13,3	22
307 000 120 ...	M 12	16	1,75	12	15,0	– 15,2	15
308 000 120 ...	M 12	16	1,75	22	15,0	– 15,2	26
307 000 140 ...	M 14	18	2	14	17,0	– 17,2	17
308 000 140 ...	M 14	18	2	24	17,0	– 17,2	28
307 000 160 ...	M 16	20	2	14	19,0	– 19,2	17
308 000 160 ...	M 16	20	2	24	19,0	– 19,2	28
307 000 180 ...	M 18	22	2	18	21,0	– 21,2	21
308 000 180 ...	M 18	22	2	24	21,0	– 21,2	28
308 000 200 ...	M 20	26	2	27	25,0	– 25,2	31
308 000 220 ...	M 22	26	2	30	25,0	– 25,2	34
308 000 240 ...	M 24	30	2	30	29,0	– 29,2	34

Esempio per individuare il codice articolo

Inserto Ensat®-SB autofilettante, serie Norma interna 307 0 con filettatura interna A = M5 in acciaio, cementato, zincato, passivato blu: Ensat®-SB 307 000 050.110

Versione corta
Versione lunga

Norma interna 307
Norma interna 308

Materiali

Acciaio, cementato, zincato, passivato blu
Acciaio, cementato, zinco/nichel, passivato trasparente
Acciaio inossidabile 1.4305
Ottone

C. articolo (**quarto** gruppo di numeri) ... 110
C. articolo (**quarto** gruppo di numeri) ... 143
C. articolo (**quarto** gruppo di numeri) ... 500
C. articolo (**quarto** gruppo di numeri) ... 800

Altri materiali, versioni (p.es. filettatura fine) e tipi di lavorazione su richiesta.

Tolleranza

ISO 2768-m

Filettatura

Filettatura interna A: conforme a ISO 6H
Filettatura esterna E: filetto speciale con base del filetto piana, conforme a direttiva KKV
Filettatura interna UNC, UNF, Whitworth su richiesta

Animazione

