






3.2.3.2 lean SL® Zahnstangenschutz & Endplatte • Maßblatt

Dieser Zahnstangenschutz ist für den Einsatz im Schweißbereich (SB) geeignet. Die Endplatte dient zur Befestigung des Zahnstangenschutzes an der lean SL®-Zahnstange.



! Prüfen Sie, ob die Betriebsbedingungen einen Zahnstangenschutz erfordern. Dieser Zahnstangenschutz ist **für den Einsatz im Schweißbereich geeignet**. Er wird mit zwei Halteplatten und Schrauben geliefert.

Der Zahnstangenschutz ist silikonfrei.

Der Artikelnummer stets die Faltenzahl „F = _ _ _“ anhängen!

lean SL® Zahnstangenschutz	Einheit	SL 5.0	SL 5.1	SL 5.3	
Hub pro Falte	A	mm	12,5	12,5	27,5
	B	mm	2,5	2,5	2,5
	(A – B)	mm	10	10	25
	C	mm	5	5	5
	D	mm	Ø 50	Ø 60	Ø 110
Anzahl Falten	E	mm	Ø 26	Ø 34	Ø 60
	F	Stück	nach Kundenangabe		
	G	mm	41	48	80
	H	mm	52	60	100
	I	mm	30	36	70
	J	mm	Ø 4,3 V 8,5 x 90°	Ø 4,3 V 8,5 x 90°	Ø 4,3 V 8,5 x 90°
	Hub	L	mm	$L = L2 - L1 = F \times (A - B)$	
L1		mm	$L1 = 2 \times C + F \times B$		
L2		mm	$L2 = 2 \times C + F \times A$		
M		mm	63	72	110
N		mm	Ø 10,5	Ø 12,5	Ø 20,5
O	mm	M4	M4	M4	
P	mm	4	4	4	

Artikelnummer	SL 5.0	SL 5.1	SL 5.3
lean SL® Zahnstangenschutz	500 177	500 178	500 179
lean SL® Endplatte	500 548	500 549	500 550