

SERIE GTM-P300/400/410

“Handwerk/Industrie/Lebensmittel”

Handmessgeräte mit Standardsensor oder mit kundenspezifischem Sensor

Ausstattung / Merkmale

- Hand - Temperatursensoren bis zu +1370°C
- NTC, Pt100, NiCr-Ni/K je nach Ausführung
- Genauigkeit besser +/- 0,3K / +/-0,5K je nach Ausführung
- Schnittstelle RS232 je nach Gerät
- Festanschluss - Sensor P300, Steckverbinder P400/410
- MIN-/MAX- und Hold - Funktion
- PC - Datenloggerfunktion bei RS232 Anbindung
- MADE IN GERMANY



Allgemeines

Gräff - Handmessgeräte der Serie GTM sind in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Neben einer Basisversion P300 mit festverbautem Temperatursensoren, konform nach EN13485 (HACCP) und einem maximalen Messbereich von +200°C verfügen wir zusätzlich über hochgenaue P400/410 Prozess - Handmessgeräte mit kundenspezifischer Sensorausführung sowie einer Datenschnittstelle RS232 zur PC unterstützter Datenloggerfunktion.

Alle Temperatursensoren zur Serie P400/410 sind bereits mit konfektionierten Steckern versehen. Standardfunktionen wie HOLD - Funktion, MIN-/MAX - Funktion sowie eine Einheitenumschaltung °C/°F sind bereits in der Basisversion vorhanden!

Die Serie P400/410 zeichnet sich zudem mit Schnittstelle RS232, 1-Punkt-CAL Funktion, sowie einem Messbereich von bis zu 1370°C (P410) aus. Generell sind die Geräte P300 Spritzwassergeschützt IP54, was auch den Einsatz in rauer Umgebung gewährleistet. Die Einsatzgebiete erstrecken sich von einfachen Temperaturmessungen z.B. im Handwerk (Heizungsanlagen) über komplexe Prozesstemperaturerfassungen bis hin zur Lebensmittelüberwachung.

Alle Sensorausführungen entnehmen Sie bitte der Rückseite!

Technische Daten in kurzer Übersicht

GTM -P300

- Integrierter Sensor NTC
- Messbereich -40°C...+200°C
- Genauigkeit +/-0,5K...+/-1,5K
- Auflösung 0,1°C
- Sensor fest angeschlossen
- Gehäuse 130 x 65 x 25 mm
- Abmaße Sensor 3,5 x120 mm
- Displaybeleuchtung
- EN 13485 konform
- HACCP konform

GTM-P400

- Individueller Sensor Pt100
- Messbereich -99,9°C...+850°C
- Genauigkeit +/-0,3K
- Auflösung 0,1°C
- Sensor steckbar 8-pol. DIN
- Gehäuse 130 x 65 x 25 mm
- Sensorauswahl GF-7148/P
- Displaybeleuchtung
- Schnittstelle RS232
- 1-Punkt-Cal. Funktion

GTM-P410

- Individueller Sensor NiCr-Ni
- Messbereich -99,9°C...+1370°C
- Genauigkeit +/-0,5K
- Auflösung 0,1°C
- Sensor steckbar Thermo-mini
- Gehäuse 130 x 65 x 25 mm
- Sensorauswahl GF-7048/P
- Displaybeleuchtung
- Schnittstelle RS232
- 1-Punkt-Cal. Funktion

