



| Kette | | | Laschenhöhe | | | | | | Tragfähigkeit je Clip |
|----------|------|-----------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| ☙ | | ISO | g | a _c | b _c | b _{min} | h _c | l _c | |
| Nr. | Ind. | Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 462 GL | | 08 B-1 | 11,5 | 3,50 | 19,7 | 22,0 | 9,3 | 21,9 | 70 |
| D 462 GL | | 08 B-2 | 11,5 | 3,50 | 33,7 | 36,0 | 9,3 | 21,9 | 140 |
| 501 GL | | 10 B-1 | 14,2 | 1,55 | 22,6 | 25,0 | 12,5 | 30,2 | 90 |
| D 501 GL | | 10 B-2 | 14,2 | 1,55 | 39,3 | 42,0 | 12,5 | 30,2 | 180 |
| 513 GL | | 12 B-1 | 15,5 | 3,90 | 25,4 | 28,0 | 13,2 | 34,2 | 110 |
| D 513 GL | | 12 B-2 | 15,5 | 3,90 | 45,3 | 48,0 | 13,2 | 34,2 | 220 |
| 548 GLS | | 16 B-1 | 21,0 | 5,10 | 40,5 | 45,0 | 18,5 | 45,7 | 140 |
| 548 GL | | Werksnorm | 24,0 | 5,10 | 40,5 | 45,0 | 18,5 | 45,7 | 140 |
| 563 GL | | 20 B-1 | 26,5 | 10,40 | 47,0 | 50,0 | 23,2 | 53,4 | 180 |

Montage der Clips bei Raumtemperatur (> 15°C)




Richtige Kette für Kunststoff-Clips
(Typ GL, vorzugsweise unvernietet)



Falsche Kette für Kunststoff-Clips



Fixierung über die Bolzenüberstände (vorzugsweise unvernietet)



Abstützung der Last auf den geraden Außen- und Zwischenlaschen